

Modules LANmark-OF ENSPACE MTP-LC

CASSETTE LANMARK-OF ENSPACE BASE8, MPO VERS 8 LC, UNIVERSELLE, MULTIMODE OM4, COULEUR AQUA, OBTURATEURS INTÉGRÉS

Aginode Ref: NSPACE.MULC8AS8

- Module ENSPACE Base8 équipé de 8 adaptateurs Aqua multimodes LC à l'avant et d'un adaptateur MPO à l'arrière
- Performances multimodes à faibles pertes pour l'assemblage de fibres MPO-8LC à l'intérieur du module
- Polarité universelle
- Le module s'installe facilement dans le panneau de brassage Aginode ENSPACE Base8
- Les modules peuvent être installés à l'avant ou à l'arrière du panneau

Les modules MPO ENSPACE Base8 sont équipés de 8 connecteurs LC à l'avant et d'un connecteur MPO à l'arrière. À l'intérieur, un assemblage de fibres relie les connecteurs LC et MPO.

La gaine de l'adaptateur LC est en zircone de haute qualité. Des obturateurs métalliques sont intégrés aux adaptateurs LC.

Les modules peuvent être installés dans les bacs par l'arrière ou par l'avant du panneau ENSPACE Base8, ce qui offre une plus grande flexibilité lors de l'installation, ainsi que pour les déplacements, les ajouts et les modifications.

Jusqu'à 18 modules MPO ENSPACE Base8 peuvent être installés rapidement dans le panneau de brassage ENSPACE Base8 UHD 1U. Ces 18 modules permettent d'atteindre une ultra-haute densité de 144 connecteurs LC dans un espace de 1U.

L'étiquetage des fibres est imprimé sur le couvercle des modules ENSPACE.

Pour les méthodes de polarité A, B, C et U de la norme ANSI/TIA-568.3-E, les modules et trunks suivants doivent être utilisés :

- Pour une mise en œuvre selon la méthode de polarité A avec un pré-term de méthode A, des modules droits sont utilisés des deux côtés de la liaison.
- Pour une mise en œuvre de la méthode de polarité B avec un Pre-Term de méthode B, une cassette droite est utilisée d'un



STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

côté de la liaison et un module croisé de l'autre côté.

- Pour une mise en œuvre de la méthode de polarité C avec un « Pre-Term » de méthode C, des modules droits sont utilisés des deux côtés de la liaison.
- Pour une mise en œuvre selon la méthode de polarité U avec la méthode B « Pre-Term », des modules universels sont utilisés des deux côtés de la liaison.

Le module ENSPACE est équipé de connecteurs standard non brochés (femelles). Ceux-ci s'adaptent parfaitement aux connecteurs brochés (mâles) du connecteur MPO mâle du pré-terme MPO ENSPACE.

La perte d'insertion des modules est mesurée conformément à la norme CEI 61300-3-45. La perte de retour minimale du module est mesurée conformément à la norme CEI 61300-3-6.

Comme toutes les connexions sont assemblées et testées en usine, les temps d'installation sont réduits, ce qui facilite un déploiement rapide.

Cassette LANmark-OF ENSPACE Base8, MPO vers 8 LC, universelle, multimode OM4, couleur aqua, obturateurs intégrés

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Couleur	Aqua
Type de fibres optiques	Multimode
Type de câblage	Droit

Caractéristiques de transmission

Insertion Loss, maximum, dB	0.35 dB
Insertion loss, typical value	0.2 dB
Return Loss, Minimum, dB	20 dB